

Garant**Raft anexat demontabil ESD, Adâncime 400 mm, Înălțime: 2000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	972505 2000
GTIN	4062406180751
Clasa articolului	911

Descriere**Execuție:**

Cadru stabil cu coloane dreptunghiulare (50×25×1,25 mm) cu fante de agățare la interval de 40 mm pentru prinderea traverselor/rafturilor de depozitare. Cadrul cu coloane are la capăt capace din plastic izolatoare. Montarea se realizează prin introducere, fără unelte. Datorită stabilității laterale ridicate, nu sunt necesare bare diagonale de stabilizare. Rafturile de depozitare sunt **acoperite cu strat ESD de vopsea pulbere**. Un arc galvanizat la fiecare raft de depozitare realizează un contact sigur cu punctul de împământare atașat.

Livrare:

Inclusiv cablu de împământare ESD.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD.**

Notă:

- **Pentru a garanta stabilitatea rafturilor, atunci când raportul înălțime-adâncime este mai mare de 5:1, este necesară o măsură de protecție împotriva răsturnării.**
- **Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) sunt neconductibile pentru ESD.**

Descriere tehnică

Lățimea liberă a raftului de depozitare	900 mm
Lățime raft	946 mm
Greutate maximă suportată pe raft	900 kg
Dimensiuni de montare ale raftului de bază – lățime	975 mm
Număr de rafturi de depozitare	4
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	120 kg
Grosimea raftului de depozitare	38 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	40 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Caracteristici nume produs	Adâncime 400 mm
Tip produs	Raft de depozitare