

**Garant****Cuțit de strunjire tip eco, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță L: 20/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	271993 20/16
GTIN	4062406180768
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și o siguranță sporită a procesului.

**Livrare:**

**Cu portplăcuță 1,5°.**

**Notă:**

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

Răcire interioară: da

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 20 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 30 mm

Lungimea totală L: 89 mm

Portplăcuță 1,5°: 279819 1

Șurub pentru portplăcuță: 259027 6

Gheară, șurub, garnitură inelară: 259036 15

**Descriere tehnică**

Mărime coadă	20 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	20 mm

Lungimea totală L	89 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	30 mm
Portplăcuță 1,5°	279819 1
Recomandat pentru o mărime a blaturilor	16 mm
Serie	Eco
Șurub pentru portplăcuță	259027 6
Gheară, șurub, garnitură inelară	259036 15
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Șurub de strângere	272500
Unitate cu gheară Tip 15	259036 15
Șurub pentru portplăcuță	272540
Șurub pentru portplăcuță Tip 6	259027 6
Portplăcuță Tip 1	279819 1