

Garant**Cuțit de strunjire tip eco, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță L: 20/16mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 271994 20/16 |
| GTIN | 4062406180782 |
| Clasa articolului | 21U |

Descriere**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și o siguranță sporită a procesului.

Livrare:

Cu portplăcuță 1,5°.

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

Răcire interioară: da

Lățimea funcțională L₄: 20 mm

Lungime cap L₁: 30 mm

Lungimea totală L: 89 mm

Portplăcuță 1,5°: 279819 2

Șurub pentru portplăcuță: 259027 6

Gheară, șurub, garnitură inelară: 259036 16

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------------|-------|
| Lungimea totală L | 89 mm |
| Lățimea funcțională L ₄ | 20 mm |

| | |
|---|-------------------|
| Mărime coadă | 20 mm |
| Șurub pentru portplăcuță | 259027 6 |
| Lungime cap L ₁ | 30 mm |
| Recomandat pentru o mărime a blaturilor | 16 mm |
| Gheară, șurub, garnitură inelară | 259036 16 |
| Portplăcuță 1,5° | 279819 2 |
| Serie | Eco |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Cuțit de strunjit |

Accesorii

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Portplăcuță Tip 2 | 279819 2 |
| Șurub pentru portplăcuță Tip 6 | 259027 6 |
| Unitate cu gheară Tip 16 | 259036 16 |