

**Garant****Set de arbori de precizie Ø 86– 302 mm, Prindere: 1****Date comandă**

Numărul de comandă

237570 1

GTIN

4062406180645

Clasa articolului

29W

**Descriere****Execuție:**

Set complet de arbori de precizie **pentru Ø 86 – 302 mm**, cu capul de arbore Cod 237571. suport de plăcuțe și accesorii în trusă. **Extensibil** cu suport de plăcuțe Cod 237573 242-402 **până la Ø 402 mm**.

**Precizie de reglare 0,01mm per diviziune / folosind vernierul 0,002 mm în Ø.**

**Aplicație:**

Pentru suport de plăcuțe cu plăcuță amovibilă ISO recomandată tip CC..09T3..

**Livrare:**

câte 1 suport de plăcuțe amovibile: Cod 237573 86-138 pentru Ø 86– 138

Cod 237573 136-220 pentru Ø 136– 220

Cod 237573 188-302 pentru Ø 188– 302

câte 1 reazem: Cod 237574 86 pentru Cod 237573 86-138

Cod 237574 136 pentru Cod 237573 136-220, 188-302 și 242-402

câte 1 placă de presiune: Cod 237575 86 pentru Cod 237573 86-138

Cod 237575 136 pentru Cod 237573 136-220, 188-302 și 242-402

1 plăcuță amovibilă: Cod 260058 CU7010 (sau folosiți CC.. 09T3)

**Piese de schimb:**

Șurub pentru plăcuțe amovibile Cod 219805.

**Recomandare:**

De preferință cu plăcuțele amovibile Cod 237697 și Cod 237698.

## Descriere tehnică

Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat