

Garant**Scaun rotativ de lucru, piele sintetică, cu role, de joasă înălțime****Date comandă**

Numărul de comandă	965034
GTIN	4045197739537
Clasa articolului	91Z

Descriere**Execuție:**

Scaun rotativ ergonomic pentru birou, cu tehnică sincron. Suprafața moale de piele sintetică este ușor de întreținut și lavabilă. Cu cusătură dublă portocalie bordurată. Picior din aluminiu, în formă de stea cu cinci brațe.

Scaun (lățime x adâncime): 470 x 450 mm.

Înălțimea spătarului: 600 mm.

Interval de reglare a spătarului: 60 mm.

Reglarea scaunului pe adâncime: 40 mm.

Capacitate portantă: 120 kg.

Spațiu liber de mișcare a brațelor datorită spătarului înalt și îngust.

Roți duble cu frână, cu suprafețe moi de rulare din poliuretan.

Execuție text publicitar:

- **Design ergonomic funcțional.**
- **Suport lombar.**
- **Tehnică sincron.**
- **Spațiu liber de mișcare pentru brațe datorită spătarului înalt și îngust.**
- **Picior din aluminiu, în formă de stea cu cinci brațe.**

Standard:**DIN 68877**

Descriere tehnică

Culoarea materialului scaunului	negru
Înălțimea spătarului	600 mm
Suport lombar	da
Egalizarea înălțimii Tip	Manetă pentru reglare pe înălțime
Pereche de brațe adaptabile	da
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Standard	DIN 68877
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Reglarea spătarului cu contact permanent	da
Interval de reglare a spătarului	60 mm
Adâncimea scaunului	450 mm
Capacitate portantă	120 kg
Mecanică sincron	da
Lățimea scaunului	470 mm
Execuția rolelor	Role moi cu frână pentru podele dure, dependente de sarcină
Materialul piciorului în stea	Aluminiu acoperit cu vopsea pulbere mată
Materialul suprafeței de așezare	Piele sintetică
Execuția piciorului în stea	Set de role
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun	40 mm
Execuție	cu role
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	480 - 630 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou

Accesorii

Role de schimb(1 set = 5 buc.)

962517

Pereche de brațe multifuncționale pentru scaunul rotativ
de lucru GARANT Tip

965047