

Garant**GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuțe amovibile prindere combinată, 4xD,
Ø DC: 27mm****Date comandă**

Numărul de comandă	234010 27
GTIN	4045197740472
Clasa articolului	21S

Descriere**Execuție:**

Canalele de răcire elicoidale asigură stabilitate maximă, deoarece miezul burghiului nu este slăbit.

Toleranță la alezare: $-0,1 / +0,35$ mm

Descriere:

Pentru cea mai mare performanță și acuratețe dimensională. Chiar și în condiții de găurire dificilă de până la 5xD.

Aplicație:

Cu plăcuțe amovibile Cod 234030 - 234098.

Utilizare text publicitar:

Cu plăcuțe amovibile Cod GG2340 - GG2389.

Adaptat pentru:

Plăcuțe rotative SOGX 100408.

Notă:

Alte mărimi intermediare în dimensiuni 1/10 sunt disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Lungimea cozii L _s	60 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 100408
Număr de dinți Z	1
Lungime utilă L ₁	108 mm
Ø cozii D _s	32 mm

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239700 10IP (2,8 Nm)
Serie	Power Drill
Ø nominal D	27
pentru Ø inch	1 1/16 inch
Limită maximă de ajustare V_{max}	0,25 mm
Lungime activă L_A	130 mm
Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior	HB6535
Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior	HB6640
Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior	HB630
Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior	HB6810
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	4xD
Coadă tip	ISO 9766
Utilizare găurire	Condiționat găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 10IP	239700 10IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,8 Nm	211750 2,8
	674252 10IP

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP
