

Garant**GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuțe amovibile Prindere combinată, 2xD,
Ø DC: 28,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	234000 28,5
GTIN	4045197739841
Clasa articolului	21S

Descriere**Execuție:**

Canalele de răcire elicoidale asigură stabilitate maximă, deoarece miezul burghiului nu este slăbit.

Toleranță la alezare: -0,1 / +0,3 mm

Descriere:

Pentru cea mai mare performanță și acuratețe dimensională. Chiar și în condiții de găurire dificilă de până la 5xD.

Aplicație:

Cu plăcuțe amovibile Cod 234030 - 234098.

Utilizare text publicitar:

Cu plăcuțe amovibile Cod GG2340 - GG2389.

Adaptat pentru:

Plăcuțe rotative SOGX 100408.

Notă:

Alte mărimi intermediare în dimensiuni 1/10 sunt disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	32 mm
Lungimea cozii L _s	60 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239700 10IP (2,8 Nm)
Număr de dinți Z	1
Lungime utilă L ₁	58 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 100408
Serie	Power Drill
Ø nominal D	28,5
pentru Ø inch	1 1/8 inch
Limită maximă de ajustare V_{max}	0,25 mm
Lungime activă L_A	81 mm
Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior	HB6535
Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior	HB6640
Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior	HB630
Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior	HB6810
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	2×D
Coadă tip	ISO 9766
Utilizare găurire	Condiționat găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 10IP	239700 10IP
	211750 2,8

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,8 Nm
