

**Garant****GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuțe amovibile Prindere combinată, 2xD,  
Ø DC: 40mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 234000 40     |
| GTIN               | 4045197740076 |
| Clasa articolului  | 21S           |

**Descriere****Execuție:**

Canale de răcire elicoidale asigură stabilitate maximă, deoarece miezul burghiului nu este slăbit.

**Toleranță la alezare:**  $-0,1 / +0,3$  mm

**Descriere:**

Pentru cea mai mare performanță și acuratețe dimensională. Chiar și în condiții de găurire dificilă de până la 5xD.

**Aplicație:**

Cu plăcuțe amovibile Cod 234030 - 234098.

**Utilizare text publicitar:**

Cu plăcuțe amovibile Cod GG2340 - GG2389.

**Adaptat pentru:**

Plăcuțe rotative SOGX 130511.

**Notă:**

Alte mărimi intermediare în dimensiuni 1/10 sunt disponibile la cerere.

**Descriere tehnică**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Lungimea cozii L <sub>s</sub> | 68 mm       |
| Lungime utilă L <sub>1</sub>  | 80 mm       |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă     | SOGX 130511 |
| Număr de dinți Z              | 1           |
| Ø cozii D <sub>s</sub>        | 40 mm       |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile                         | 239700 20IP (6,3 Nm)               |
| Serie  | Power Drill                        |
| Ø nominal D  | 40                                 |
| Limită maximă de ajustare $V_{max}$                              | 0,25 mm                            |
| Lungime activă $L_A$   | 108 mm                             |
| Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior                           | HB6535                             |
| Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior                           | HB6640                             |
| Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior                           | HB630                              |
| Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior                           | HB6810                             |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la | 2×D                                |
| Coadă tip  | ISO 9766                           |
| Utilizare găurire  | Condiționat găurire de centruire   |
| Utilizare găurire  | Condiționat bombat                 |
| Utilizare găurire  | Condiționată găurirea transversală |
| Utilizare găurire  | Condiționată găurirea în set       |
| Utilizare găurire  | condiționat ieșire oblică          |
| Utilizare găurire  | Condiționată găurirea în set       |
| Răcire interioară  | da                                 |
| Strategie de așchiere  | HPC                                |
| Tip produs   | Burghiu cu plăcuțe amovibile       |

## Accesorii

|   |             |
|---|-------------|
| Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm | 659906 1600 |
| Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch<br>Lungimea totală 50 mm                                  | 659874 50   |
| Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 20IP  | 239700 20IP |

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP

674252 20IP

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm

659957 1600