

**JEPSON** POWER**Disc de circular din carbură Drytec® Ø 320×25,4 mm, Număr de dinți: 84****Date comandă**

Numărul de comandă	078242 84
GTIN	4260052463253
Clasa articolului	07E

**Descriere****Execuție:**

Disc de ferăstrău circular placat cu carbură pentru tăieturi precise.

- **Siguranța muncii: Cu pereți subțiri, nivel scăzut de vibrații, nivel redus de zgomot.**
- **Durabilitate foarte bună.**
- **Calitate înaltă de debitare.**
- **5 reascuțiri posibile.**
- **Utilizare universală pentru oțel, plastic, metale neferoase (nu Cod 078236).**

**Notă:**

Alte pânze de ferăstrău speciale, cum ar fi cele pentru aluminiu sau inox sunt livrabile la cerere.

**Descriere tehnică**

Numărul dinților optimizat pentru	Table, plăci suprapuse
Număr de dinți	84
Lățime de tăiere B	2,2 mm
Recomandat pentru	078234 Ref. 8320
recomandat pentru material	pentru material cu pereți groși

Tip produs

Disc de circular