

HOLEX**Scară pliantă accesibilă unilateral, Număr de trepte, inclusiv platformă: 5****Date comandă**

Numărul de comandă	966500 5
GTIN	4045197741608
Clasa articolului	92L

Descriere**Execuție:**

Trepte și montanți din aluminiu cu îmbinare fixă înșurubată a treptelor și montanților, 4 balamale nituite de aluminiu și 80 mm adâncime, trepte striate. Stabilitate ridicată datorită modului conic de construcție, căpăcele anti-alunecare și platformă striată. Înclinare 20°. Distanța între trepte 235 mm.

Standard:

Gemäß DIN EN 131.

Descriere tehnică

Lungime scară	1,78 m
Greutate	6,9 kg
Execuția treptelor	Treaptă
Înălțime de lucru cca.	3,25 m
Înălțime platformă	1,17 m
Accesibilitate	unilateral

Lățime inferioară, exterioară	0,52 m
Înălțime montant	50 mm
Lungime L	1,78 m
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Scară dublă