

**HOLEX****Scară pliantă accesibilă unilateral, Număr de trepte, inclusiv platformă: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	966500 6
GTIN	4045197741615
Clasa articolului	92L

**Descriere****Execuție:**

Trepte și montanți din aluminiu cu îmbinare fixă înșurubată a treptelor și montanților, 4 balamale nituite de aluminiu și 80 mm adâncime, trepte striate. Stabilitate ridicată datorită modului conic de construcție, căpăcele anti-alunecare și platformă striată. Înclinare 20°. Distanța între trepte 235 mm. Cu 2 curele din perlon foarte stabile.

**Standard:**

**Gemäß DIN EN 131.**

**Descriere tehnică**

Accesibilitate	unilateral
Greutate	8 kg
Lungime scară	2,01 m
Lățime inferioară, exterioară	0,55 m
Înălțime montant	50 mm
Înălțime de lucru cca.	3,5 m

Execuția treptelor	Treaptă
Înălțime platformă	1,4 m
Lungime L	2,01 m
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Scară dublă