

Garant**Scară pliantă, accesibilă unilateral, Număr de trepte, inclusiv platformă: 5**

Date comandă

Numărul de comandă	965900 5
GTIN	4045197742025
Clasa articolului	91B

Descriere

Execuție:

Trepte și montanți din aluminiu, îmbinare durabilă între montanți și trepte, cu 4 borduri.

Stabilitate ridicată datorită construcției conice.

Articulație optimizată a scării, cu platformă mare de așezare, asamblare prin nituire 6x și capac de protecție din plastic.

Trepte cu o adâncime de 80 mm cu striții antialunecare.

Mâner EasyHandle **Haptoprene®** cu mecanism de prindere, capace antiderapante BalanceBase.

Cu tavă de depozitare din plastic.

Standard:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Culoare:

Montanți antracit RAL 7016 **acoperiți cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Lățime inferioară, exterioară	0,53 m
Înălțime de lucru cca.	3,25 m

Material	Aluminiu
Înălțime montant	73 mm
Înălțime platformă	1,17 m
Adâncime treaptă	80 mm
Lungime scară	1,98 m
Execuția treptelor	Treaptă
Greutate	7,5 kg
Accesibilitate	unilateral
Lungime L	1,98 m
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9
Tip produs	Scară dublă