

**Garant****Scară pliantă, accesibilă unilateral, Număr de trepte, inclusiv platformă: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	965900 6
GTIN	4045197742032
Clasa articolului	91B

**Descriere****Execuție:**

Trepte și montanți din aluminiu, îmbinare durabilă între montanți și trepte, cu 4 borduri. Stabilitate ridicată datorită construcției conice.

Articulație optimizată a scării, cu platformă mare de așezare, asamblare prin nituire 6x și capac de protecție din plastic.

Trepte cu o adâncime de 80 mm cu striții antialunecare.

Mâner EasyHandle **Haptoprene**® cu mecanism de prindere, capace antiderapante BalanceBase.

Cu tavă de depozitare din plastic.

**Standard:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Culoare:**

Montanți antracit RAL 7016 **acoperiți cu vopsea pulbere.**

**Descriere tehnică**

Înălțime de lucru cca.	3,5 m
Execuția treptelor	Treaptă

Greutate	8,5 kg
Material	Aluminiu
Lungime scară	2,23 m
Înălțime platformă	1,4 m
Înălțime montant	73 mm
Lățime inferioară, exterioară	0,55 m
Accesibilitate	unilateral
Adâncime treaptă	80 mm
Lungime L	2,23 m
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9
Tip produs	Scară dublă