

**Garant****Scară pliantă accesibilă bilateral, Număr de trepte: 2X4****Date comandă**

Numărul de comandă	965920 2X4
GTIN	4045197742087
Clasa articolului	91B

**Descriere****Execuție:**

Trepte și montanți din aluminiu, îmbinare durabilă între montanți și trepte, cu 4 borduri. Stabilitate ridicată datorită construcției conice.

Trepte cu o adâncime de 80 mm cu striații antialunecare.

Mâner EasyHandle Haptoprene® cu mecanism de prindere, capace antiderapante BalanceBase.

Articulație masivă din aluminiu, înșurubată cu 4 șuruburi. Cu 2 curele din perlon foarte stabile, pentru asigurare împotriva distanțării. Cu marcarea SafeStep, marchează cea mai înaltă treaptă accesibilă.

Fără tavă de depozitare.

**Standard:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Culoare:**

Montanți antracit RAL 7016 **acoperiți cu vopsea pulbere.**

**Descriere tehnică**

Înălțime montant	73 mm
------------------	-------

Adâncime treaptă	80 mm
Execuția treptelor	Treaptă
Lungime scară	0,93 m
Accesibilitate	bilateral
Greutate	6,7 kg
Înălțime de lucru cca.	2,5 m
Lățime inferioară, exterioară	0,46 m
Lungime L	0,93 m
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9
Tip produs	Scară dublă