

Garant**Scară pliantă accesibilă bilateral, Număr de trepte: 2X5****Date comandă**

Numărul de comandă	965920 2X5
GTIN	4045197742094
Clasa articolului	91B

Descriere**Execuție:**

Trepte și montanți din aluminiu, îmbinare durabilă între montanți și trepte, cu 4 borduri. Stabilitate ridicată datorită construcției conice.

Trepte cu o adâncime de 80 mm cu striății antialunecare.

Mâner EasyHandle Haptoprene® cu mecanism de prindere, capace antiderapante BalanceBase.

Articulație masivă din aluminiu, înșurubată cu 4 șuruburi. Cu 2 curele din perlon foarte stabile, pentru asigurare împotriva distanțării. Cu marcarea SafeStep, marchează cea mai înaltă treaptă accesibilă.

Fără tavă de depozitare.

Standard:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Culoare:

Montanți antracit RAL 7016 **acoperiți cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Accesibilitate	bilateral
----------------	-----------

Înălțime de lucru cca.	2,75 m
Înălțime montant	73 mm
Lungime scară	1,16 m
Lățime inferioară, exterioară	0,49 m
Adâncime treaptă	80 mm
Execuția treptelor	Treaptă
Greutate	8 kg
Lungime L	1,16 m
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9
Tip produs	Scară dublă