

Garant**Scară pliantă, accesibilă unilateral, Număr de trepte, inclusiv platformă: 4****Date comandă**

Numărul de comandă	965900 4
GTIN	4045197742018
Clasa articolului	91B

Descriere**Execuție:**

Trepte și montanți din aluminiu, îmbinare durabilă între montanți și trepte, cu 4 borduri.

Stabilitate ridicată datorită construcției conice.

Articulație optimizată a scării, cu platformă mare de așezare, asamblare prin nituire 6x și capac de protecție din plastic.

Trepte cu o adâncime de 80 mm cu striții antialunecare.

Mâner EasyHandle **Haptoprene**® cu mecanism de prindere, capace antiderapante BalanceBase.

Cu tavă de depozitare din plastic.

Standard:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Culoare:

Montanți antracit RAL 7016 **acoperiți cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Execuția treptelor	Treaptă
Adâncime treaptă	80 mm

Înălțime montant	73 mm
Greutate	6,6 kg
Accesibilitate	unilateral
Material	Aluminiu
Înălțime de lucru cca.	3 m
Înălțime platformă	0,93 m
Lățime inferioară, exterioară	0,5 m
Lungime scară	1,73 m
Lungime L	1,73 m
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9
Tip produs	Scară dublă