

Garant**Scară pliantă, accesibilă unilateral cu GripStep, Număr de trepte, inclusiv platformă: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	965901 6
GTIN	4045197742063
Clasa articolului	91B

Descriere**Execuție:**

Trepte și montanți din aluminiu, îmbinare durabilă între montanți și trepte, cu 4 borduri.

Stabilitate ridicată datorită construcției conice.

Articulație optimizată a scării, cu platformă mare de așezare, asamblare prin nituire 6x și capac de protecție din plastic.

Trepte cu o adâncime de 80 mm cu striții antialunecare.

Mâner EasyHandle **Haptoprene**® cu mecanism de prindere, capace antiderapante BalanceBase.

Include suprafață de călcare **GripStep**.

Cu tavă de depozitare din plastic.

Standard:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Culoare:

Montanți antracit RAL 7016 **acoperiți cu vopsea pulbere**.

Descriere tehnică

Înălțime de lucru cca.	3,5 m
Accesibilitate	unilateral
Înălțime platformă	1,4 m
Greutate	8,5 kg
Adâncime treaptă	80 mm
Înălțime montant	73 mm
Material	Aluminiu
Execuția treptelor	Treaptă
Lățime inferioară, exterioară	0,55 m
Lungime scară	2,23 m
Lungime L	2,23 m
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9
Tip produs	Scară dublă