

Garant**Air Cleaning Point, Tip: S****Date comandă**

Numărul de comandă	986000 S
GTIN	2050001786005
Clasa articolului	96U

Descriere**Execuție:**

Carcasă stabilă și robustă din tablă de oțel cu sistem de aspirare și recipient de colectare pneumatice încorporate. Operarea aspirării se realizează prin intermediul unei pedale din față. Cu role și mâner de împins în spate pentru ușurință la transport. Exploatarea se poate face exclusiv cu un racord de aer comprimat de atelier.

Aplicație:

Pentru o curățare simplă și eficientă a pieselor și sculelor cu ajutorul aerului comprimat. Praful, așchiile, uleiurile și lichidele sunt absorbite și colectate în recipientul de colectare.

Livrare:

Inclusiv pistol GARANT cu aer comprimat Cod 080123 Ref. AIR, furtun și suport Easyfix pentru pistolul cu aer comprimat Cod 955750 Ref. 1, cutie de plastic Easyfix Cod 955790 Ref. 74.

Culoare:

Antracit RAL 7016.

Notă:

Puteți găsi suport filtrant de schimb la Cod 986001, la www.hoffmann-group.com

Descriere tehnică

Adâncime	450 mm
Lățime	570 mm
Tip	S
Înălțime	1300 mm
Greutate	50 kg
Racord de aer comprimat	DN 7,2
Înălțime de lucru	870 mm
Volum de captare	20 l
Tip produs	Stație de curățare

Accesorii

Suport filtrant de schimb pentru Air Cleaning Point Tip 1	986001 1
---	----------