

**Garant****SOGX 080407, HB6810, Tip: ALU**

### Date comandă

Numărul de comandă	234060 ALU
GTIN	4045197742360
Clasa articolului	21E

### Descriere

**Adaptat pentru:**

GARANT Power Drill Cod 234000 – 234025.

**Recomandare:**

La găurire cu suport Cod 234015 și Cod 234025, reduceți avansul la 70%.

Avans f: 0,08 - 0,21 mm/rot

### Descriere tehnică

Tip	ALU
Serie	Power Drill
Numărul de schimbări / tășuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 080407
Categorie	HB6810
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,08 - 0,21 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Termo Pl	recomandat	500 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	300 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	220 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		