

Garant**SOGX 080407, HB6715, Tip: GG**

Date comandă

Numărul de comandă	234067 GG
GTIN	4045197742377
Clasa articolului	21E

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Power Drill Cod 234000 – 234025.

Recomandare:

La găurire cu suport Cod 234015 și Cod 234025, reduceți avansul la 70%.

Notă:

A nu se folosi ca tăiș interior (neapărat necesar pentru tăiș interior = tip de material de așchiere HB630).

Avans f: 0,09 - 0,28 mm/rot

Descriere tehnică

Tip	GG
Serie	Power Drill
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 080407
Categorie	HB6715
Materialul sculei	Carbură

Avans f	0,09 - 0,28 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
GG(G)	recomandat	200 m/min	K
Uscat	recomandat		