


**PNMG 1106XNEN-GH, CA420M, Tip: GG**

**Date comandă**

Numărul de comandă	223312 GG
GTIN	4960664732951
Clasa articolului	25A

**Descriere**
**Execuție:**

Plăcuță amovibilă pentagonală cu 10 tășuri, pentru prelucrare stabilă și economică.

GH - Muchie așchietoare stabilă.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $ae = 0,3 \times D$ .

Tăiș plan: 2 mm

Avans  $f_z$  per dinte: 0,3 mm

**Descriere tehnică**

Tip	GG
Avans $f_z$ per dinte	0,3 mm
Numărul de schimbări / tășuri	10
Cod ISO Plăcuță amovibilă	PNMG 1106XNEN-GH
Categorie	CA420M
Materialul sculei	Carbura

Tăiș plan	2 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
GG(G)	recomandat	230 m/min	K
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		