

**Freză frontală la 70° MFK, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 160/22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	223300 160/22
GTIN	4960664732791
Clasa articolului	250

Descriere**Execuție:**

Freză frontală pentru prelucrarea fontei cu randament ridicat. Dantură cu pas mic și foarte mic pentru productivitate maximă la așchieria fontei.

Avantaj:

- **Prelucrare economică și stabilă mulțumită plăcuțelor amovibile pentagonale cu 10 tăișuri.**
- **Forțe reduse de așchiere datorită designului echilibrat al sculei și unghiului mare de așezare.**

Descriere tehnică

Șurub pentru pană de fixare	229721
Ø exterior maxim D_{max}	169 mm
Lungimea totală L_{ges}	63 mm
Ø tăișului D_c	160 mm
Ø orificiu prindere	40 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	PN.. 1106
Pană de fixare	229720
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	6 mm
Număr de dinți Z	22
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	70 grad
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Șurub pentru fixarea penei	229721
Pană de fixare	229720