

**Freză frontală la 70° MFK, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 80/10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	223300 80/10
GTIN	4960664732739
Clasa articolului	250

**Descriere****Execuție:**

Freză frontală pentru prelucrarea fontei cu randament ridicat. Dantură cu pas mic și foarte mic pentru productivitate maximă la așchieria fontei.

**Avantaj:**

- **Prelucrare economică și stabilă mulțumită plăcuțelor amovibile pentagonale cu 10 tăișuri.**
- **Forțe reduse de așchiere datorită designului echilibrat al sculei și unghiului mare de așezare.**

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	10
Pană de fixare	229720
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	63 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	PN.. 1106
Adâncime maximă de așchiere a <sub>p max</sub>	6 mm

Ø orificiu prindere	27 mm
Șurub pentru pană de fixare	229721
Ø exterior maxim $D_{max}$	89 mm
Ø tăișului $D_c$	80 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare $\kappa$	70 grad
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freză frontală

---

## Accesorii

Șurub pentru fixarea penei	229721
Pană de fixare	229720