


**PNEG 1106XNEN-GL, PR1525, Tip: GG**

**Date comandă**

Numărul de comandă	223322 GG
GTIN	4960664732920
Clasa articolului	25A

**Descriere**
**Execuție:**

Plăcuță amovibilă pentagonală cu 10 tășuri, pentru prelucrare stabilă și economică.

GL - Geometrie orientată către suprafață.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $ae = 0,3 \times D$ .

Tăiș plan: 2,6 mm

Avans  $f_z$  per dinte: 0,12 mm

**Descriere tehnică**

Tip	GG
Avans $f_z$ per dinte	0,12 mm
Numărul de schimbări / tășuri	10
Cod ISO Plăcuță amovibilă	PNEG 1106XNEN-GL
Categorie	PR1525
Materialul sculei	Carbura

Tăiș plan	2,6 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
GG(G)	recomandat	180 m/min	K
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		