

**Freză frontală la 70° MFK, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 80/8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	223300 80/8
GTIN	4960664732722
Clasa articolului	250

**Descriere****Execuție:**

Freză frontală pentru prelucrarea fontei cu randament ridicat. Dantură cu pas mic și foarte mic pentru productivitate maximă la așchieria fontei.

**Avantaj:**

- **Prelucrare economică și stabilă mulțumită plăcuțelor amovibile pentagonale cu 10 tășuri.**
- **Forțe reduse de așchiere datorită designului echilibrat al sculei și unghiului mare de așezare.**

**Descriere tehnică**

Lungimea totală $L_{ges}$	63 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	6 mm
Ø orificiu prindere	27 mm
Număr de dinți Z	8
Ø exterior maxim $D_{max}$	89 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	PN.. 1106
Pană de fixare	229720
Ø tăișului D <sub>c</sub>	80 mm
Șurub pentru pană de fixare	229721
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	70 grad
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freză frontală

## Accesorii

Șurub pentru fixarea penei	229721
Pană de fixare	229720