

**Freză frontală la 70° MFK, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 125/18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	223300 125/18
GTIN	4960664732777
Clasa articolului	250

**Descriere****Execuție:**

Freză frontală pentru prelucrarea fontei cu randament ridicat. Dantură cu pas mic și foarte mic pentru productivitate maximă la așchieria fontei.

**Avantaj:**

- **Prelucrare economică și stabilă mulțumită plăcuțelor amovibile pentagonale cu 10 tăișuri.**
- **Forțe reduse de așchiere datorită designului echilibrat al sculei și unghiului mare de așezare.**

**Descriere tehnică**

Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	6 mm
Pană de fixare	229720
Ø orificiu prindere	40 mm
Ø tăișului $D_c$	125 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	63 mm

Șurub pentru pană de fixare	229721
Plăcuță amovibilă compatibilă	PN.. 1106
Ø exterior maxim $D_{max}$	134 mm
Număr de dinți Z	18
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare $\kappa$	70 grad
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freză frontală

## Accesorii

Șurub pentru fixarea penei	229721
Pană de fixare	229720