

**Freză frontală la 70° MFK, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 250/24mm****Date comandă**

Numărul de comandă	223300 250/24
GTIN	4960664732821
Clasa articolului	250

Descriere**Execuție:**

Freză frontală pentru prelucrarea fontei cu randament ridicat. Dantură cu pas mic și foarte mic pentru productivitate maximă la așchieria fontei.

Avantaj:

- **Prelucrare economică și stabilă mulțumită plăcuțelor amovibile pentagonale cu 10 tășuri.**
- **Forțe reduse de așchiere datorită designului echilibrat al sculei și unghiului mare de așezare.**

Descriere tehnică

Pană de fixare	229720
Ø orificiu prindere	60 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	6 mm
Șurub pentru pană de fixare	229721
Număr de dinți Z	24

Plăcuță amovibilă compatibilă	PN.. 1106
Ø exterior maxim D_{\max}	259 mm
Lungimea totală L_{ges}	63 mm
Ø tăișului D_c	250 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	70 grad
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Pană de fixare	229720
Șurub pentru fixarea penei	229721