


PNEG 1106XNEN-GL, CA420M, Tip: GG

Date comandă

Numărul de comandă	223318 GG
GTIN	4960664732968
Clasa articolului	25A

Descriere
Execuție:

Plăcuță amovibilă pentagonală cu 10 tășuri, pentru prelucrare stabilă și economică.

GL - Geometrie orientată către suprafață.

Notă:

Valori de referință pentru $ae = 0,3 \times D$.

Tăiș plan: 2,6 mm

Avans f_z per dinte: 0,12 mm

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,12 mm
Tip	GG
Numărul de schimbări / tășuri	10
Cod ISO Plăcuță amovibilă	PNEG 1106XNEN-GL
Categorie	CA420M
Materialul sculei	Carbura

Tăiș plan	2,6 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
GG(G)	recomandat	230 m/min	K
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		