

**Garant****APET 133508 FR, HU7810, Tip: ALU**

## Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 215303 ALU    |
| GTIN               | 4045197743107 |
| Clasa articolului  | 21A           |

## Descriere

**Notă:**Valori de referință pentru  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p\max} = 6$  mm.

Rază la colț: 0,8 mm

Avans  $f_z$  per dinte: 0,2 mm

## Descriere tehnică

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Avans $f_z$ per dinte     | 0,2 mm                           |
| Tip                       | ALU                              |
| Rază la colț              | 0,8 mm                           |
| Serie                     | Softcut®                         |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | APET 133508 FR                   |
| Categorie                 | HU7810                           |
| Materialul sculei         | Carbura                          |
| Tip produs                | Plăcuță amovibilă pentru frezare |

**Date utilizator**

|                             | <b>Se recomandă pentru</b>  | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Cod ISO</b> |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Alu Termo Pl                | recomandat                  | 600 m/min            | N              |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | recomandat                  | 500 m/min            | N              |
| Alu > 10% Si                | recomandat                  | 400 m/min            | N              |
| Umiditate maximă            | indicat în anumite condiții |                      |                |
| Uscat                       | recomandat                  |                      |                |