

Garant
POMX 0704ZEER M, HB9540, Tip: ST1400


Date comandă

Numărul de comandă	213128 ST1400
GTIN	4045197743237
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Lungime tăiș plan: 1,5 mm pentru o calitate ridicată a suprafeței.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 1,4$ mm.

Rază de programare la $a_{p \max}$: 3,61 mm

Avans f_z per dinte: 0,9 mm

Descriere tehnică

Tip	ST1400
Rază de programare la $a_{p \max}$	3,61 mm
Avans f_z per dinte	0,9 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	5
Cod ISO Plăcuță amovibilă	POMX 0704ZEER M
Categorie	HB9540
Materialul sculei	Carbura

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	360 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	310 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	M
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		