

Garant
POMX 0704ZEER M, HB9645, Tip: INOX


Date comandă

Numărul de comandă	213137 INOX
GTIN	4045197743268
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Lungime tăiș plan: 1,5 mm pentru o calitate ridicată a suprafeței.
A se utiliza de preferat la aplicații mai dificile (așchieri întrerupte).

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 1,4$ mm.

Descriere tehnică

Tip	INOX
Avans f_z per dinte	0,9 mm
Rază de programare la $a_{p \max}$	3,61 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	5
Cod ISO Plăcuță amovibilă	POMX 0704ZEER M
Categorie	HB9645
Materialul sculei	Carbura

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	70 m/min	S
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		