

## Mitutoyo

### Modul de afișare digital, Număr de axe afișate: 2



#### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 499356 2      |
| GTIN               | 4946368693538 |
| Clasa articolului  | 44D           |

#### Descriere

##### Execuție:

Modul de afișare ușor de utilizat, se conectează la sistemele de măsurare Linear. Interval de afișare: 8 cifre și simboluri (–), conexiune de rețea: 220 Volt.

##### Funcționare:

Aducere la zero, inversare a sensului de numărare, comutare mm / inch. Înjumătățire a valorii afișate, comutarea coordonatelor ABS / INC, adunare / scădere, prelucrarea (calcularea) cercului centrelor găurilor, programabile. **Funcții de calcul extinse:** (+, –, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC,  $\sqrt{\quad}$ ,  $\pi$ ), taste cu funcții pentru freze și strunguri, prelucrare de rânduri de găuri.

##### Livrare:

Inclusiv cablu de rețea (2 m) și siguranțe de schimb.

##### Accesorii opționale:

Unitate de interfață (RS 232, USB, intrare Digimatic) pentru calcularea decalajului sculelor, sistem de măsură liniar nr. 499240 / 499241.

#### Descriere tehnică

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Citire  | 0,0001 / 0,0005 inch |
| Citire  | 0,005 / 0,001 mm     |
| Lățime  | 80 mm                |
| Lungime | 260 mm               |

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Înălțime              | 167 mm                   |
| Alimentare cu energie | Alimentare la rețea      |
| Citire comutabilă     | mm / inch                |
| Tip produs            | Modul de afișare digital |