

Mitutoyo

Modul de afișare digital, Număr de axe afișate: 3



Date comandă

Numărul de comandă	499356 3
GTIN	4946368693613
Clasa articolului	44D

Descriere

Execuție:

Modul de afișare ușor de utilizat, se conectează la sistemele de măsurare Linear. Interval de afișare: 8 cifre și simboluri (–), conexiune de rețea: 220 Volt.

Funcționare:

Aducere la zero, inversare a sensului de numărare, comutare mm / inch. Înjumătățire a valorii afișate, comutarea coordonatelor ABS / INC, adunare / scădere, prelucrarea (calcularea) cercului centrelor găurilor, programabile. **Funcții de calcul extinse:** (+, –, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, $\sqrt{\quad}$, π), taste cu funcții pentru freze și strunguri, prelucrare de rânduri de găuri.

Livrare:

Inclusiv cablu de rețea (2 m) și siguranțe de schimb.

Accesorii opționale:

Unitate de interfață (RS 232, USB, intrare Digimatic) pentru calcularea decalajului sculelor, sistem de măsură liniar nr. 499240 / 499241.

Descriere tehnică

Lățime	80 mm
Înălțime	167 mm
Citare	0,005 / 0,001 mm
Citare	0,0001 / 0,0005 inch

Lungime	260 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Citire comutabilă	mm / inch
Tip produs	Modul de afișare digital