



## Cheie universală JointKey Quadro, Tip: 1



### Date comandă

Numărul de comandă	623625 1
GTIN	4003773084389
Clasa articolului	64D

### Descriere

#### Execuție:

Cheie universală ușor de manevrat cu inserții pivotante din zinc turnat sub presiune. Brațele rotitoare și conectorii sunt fabricați din plastic. În total, se pot monta în poziție opt capete de închidere diferite (pentru un total de 10 închideri diferite). Poate fi folosită ca mâner tip T sau ca variantă compactă, cu cuplare prin introducere. Suportul de 1/4 inch pentru cheile tubulare permite introducerea și prinderea comodă a capetelor de cheie tubulară de 1/4 inch.

#### Avantaj:

- **10 închideri diferite**
- **Brațele rotitoare se pot răsuci fiecare la 360°**
- **Marcajele închiderilor direct pe cheie**

#### Aplicație:

Pentru următoarele domenii: instalații de încălzire, de climatizare, sanitare și tehnologia construcțiilor.

#### Adaptat pentru :

Pătrat 5; 6-7; 8-9 mm, suport de 1/4 inch pentru chei tubulare, suport pentru biți 1/4 inch, triunghi 5-6; 6-7; 8-9 mm, bărbie dublă Ø 3-5 mm.

Lungimea totală: 130 mm

### Descriere tehnică

Lungimea totală	130 mm
-----------------	--------

Denumirea producătorului	JointKey Quadro
Profil de antrenare	Cheie tubulară pătrată
Profil de antrenare	Cheie tubulară triunghiulară
Profil de antrenare	Cheie cu două aripi
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Tip produs	Cheie pentru dulap de comandă