

**XDPT..ER-D41, SC6525, Dimensiune plăcuță amovibilă: 09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	221940 09
GTIN	4056544157492
Clasa articolului	28E

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile foarte groase cu tăiș Wiper rectificat.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$.

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	XDPT090408ER-D41
Dimensiune plăcuță amovibilă	09
Tip	ST1400
Rază de programare la $a_{p \max}$	2,01 mm
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	SC6525
Materialul sculei	Carbura
Avans f_z per dinte	0,2 - 2,5 mm

Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	340 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	155 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		