

Set de mandrine cu bucă elastică, HSK-A 63, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 25



Date comandă

Numărul de comandă	305450 25
GTIN	2050001855251
Clasa articolului	37D

Descriere

Avantaj:

Durabilitate mărită datorită concentricității ansamblului $\leq 10 \mu\text{m}$.

- **Siguranță optimă a procesului garantată de forța mare de strângere.**
- **Calitate îmbunătățită a suprafeței (calitate, toleranțe de finisare mai restrânse).**
- **Costuri de producție mai mici.**

Livrare:

Mandrină ER (**cu piuliță**) Cod 305390, inclusiv trusă din plastic. Cheie de strângere ER Cod 628400 Ref. 16/20, bucă elastice ER Cod 308941

ER 25 (430 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 și 16 mm.

Descriere tehnică

Pentru bucă elastice tip ER	25
Suport	HSK-A 63
Tip produs	Mandrină cu bucă elastică

Accesorii

Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 25	309680 25
Mandrină pentru bucă elastică ER pentru dimensiuni de bucă elastice ER 25	305390 25
