

## Set de mandrine cu bucă elastică, SK 40, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 25



### Date comandă

Numărul de comandă	300630 25
GTIN	2050001855268
Clasa articolului	37D

### Descriere

#### Execuție:

- Conul exterior și cel interior sunt rectificat.
- Precizie ridicată a concentricității  $\leq 10 \mu\text{m}$ .
- Forță de strângere cu până la 40 % mai ridicată, la  $\varnothing$  nominal.

#### Avantaj:

- Durabilitate mare, precizie ridicată la re poziționare.
- Calitate îmbunătățită (calitatea suprafețelor, toleranțe foarte precise).
- Costuri de producție scăzute.

#### Livrare:

Universal ER cu piuliță (Cod 300470 Ref. 16, 25 resp. 32), cheie de strângere ER (Cod 613300 Ref. 25 resp. 309680 Ref. 32) și bucă elastice ER (Cod 308901, 308941 resp. 308981):

**ER 16 (426 E):** D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 mm.

**ER 25 (428 E):** D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 și 16 mm.

**ER 32 (470 E):** D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 și 20 mm.

Inclusiv trusă de plastic.

#### Accesorii opționale:

Șurub de tragere (PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru turetă PS 308820; 308830, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300, bucă elastică ER Cod 308901 – 309434, piuliță

de strângere ER Cod 309615 (pentru șaibe de etanșare), șaibă de etanșare Cod 309625 – 309645 (pentru Cod 309615).

## Descriere tehnică

Pentru bucușe elastice tip ER	25
Suport	SK 40
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Concentricitate	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

## Accesorii

Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 25	309680 25
Mandrină cu bucușă elastică ERForma ADB pentru dimensiuni de bucușe elastice ER 25	300470 25