



Menghina Manuala Pt Masini Gaurit 60 Mm, Lățimea bacului A: 80mm



Date comandă

Numărul de comandă	365055 80
GTIN	4062406188627
Clasa articolului	32D

Descriere

Execuție:

- Se poate utiliza orizontal, vertical sau lateral.
- Model solid și ușor de utilizat.
- Bacuri călite și rectificat.
- Lungime totală constantă. (Șurub adâncit în mâner!)
- Posibilitate de prindere universală datorită orificiilor longitudinale.
- Bac mobil, ghidat lateral.
- Bac fix cu trei prisme verticale și una orizontală.
- Cu manivelă detașabilă.

Aplicație:

Pentru strângerea pieselor la mașinile de găurit.

Material:

Corp din fontă.

Precizie:

În limita a **0,20 mm**.

Descriere tehnică

Înălțimea bacurilor C	30 mm
Greutate	4 kg
Gamă de prindere b	77 mm

Lungimea corpului de bază a	158 mm
Înălțime totală c	64 mm
Tip produs	Menghină pentru mașină de găurit

Accesorii

Pereche de bacuri de schimb (2 buc.) pentru menghine manuale pentru mașini de găurit Pentru tip 80	365046 80
--	-----------