

**Garant****Suport PC, Tip: M****Date comandă**

Numărul de comandă	928753 M
GTIN	4062406352431
Clasa articolului	91P

**Descriere****Execuție:**

Carcasă din tablă de oțel pentru înșurubarea la un blat de lucru. Orificiu lateral pentru aerisire.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Descriere tehnică**

Lățime	250 mm
Înălțime	500 mm
Adâncime utilă	535 mm
Referință	M
Adâncime	540 mm
Lățime utilă	246 mm
Latura frontală a dulapului	fără ușă
Greutate	6 kg

Înălțimea utilă	495 mm
Grosimea materialului	1 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	15 kg
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Suport PC