

Garant**Set plăcuțe canelare, HB7010, Tip: 0,9-2,65****Date comandă**

Numărul de comandă	273667 0,9-2,65
GTIN	4045197747518
Clasa articolului	21L

Descriere**Aplicație:**

Cu cuțit de strung pentru canelare pentru lățimea plăcuței de 3 mm.

Conținut:

Câte 2 buc. Cod 273665: Ref. 0,9; 1,15; 1,35

Câte 1 buc. Cod 273665: Ref. 1,65; 1,90; 2,15; 2,65

Notă:

Plăcuțele se aleg în funcție de dimensiunea canalului.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	0,9 - 2,65 mm
Materialul sculei	Carbura
Categorie	HB7010
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	K
Canale conform standardului	DIN 471
Canale conform standardului	DIN 472
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	230 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	190 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	70 m/min	S
GG(G)	recomandat	200 m/min	K
CuZn	recomandat	250 m/min	N
Uni	recomandat		
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

Accesorii

Plăcuță de profilat canale Lățime de canelare w 2,65 mm	273665 2,65
Plăcuță de profilat canale Lățime de canelare w 1,35 mm	273665 1,35
Plăcuță de profilat canale Lățime de canelare w 1,65 mm	273665 1,65
Plăcuță de profilat canale Lățime de canelare w 0,9 mm	273665 0,9
Plăcuță de profilat canale Lățime de canelare w 2,15 mm	273665 2,15
Plăcuță de profilat canale Lățime de canelare w 1,15 mm	273665 1,15
Plăcuță de profilat canale Lățime de canelare w 1,90 mm	273665 1,90