


**Garant****SNMU 14T7 ANER, HB8630, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	213460 INOX
GTIN	4045197747846
Clasa articolului	21A

**Descriere****Execuție:**

Pe ambele părți cu 2x4 tășuri.

**Recomandare:**

**Pentru suprafețe de cea mai bună calitate, alegeți toleranța E a plăcuțelor împreună cu plăcuță(-e) lată(-e) pentru finisare.**

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p_{max}}$

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$ per dinte	0,2 mm
Tip	INOX
Grosime plăcuță E	7 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMU 14T7 ANER
Categorie	HB8630
Materialul sculei	Carbura

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	6 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	M
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		