

Garant
Burghiu elicoidal din carbură, TiAlN, Ø DC h7: 7,2mm

Date comandă

Numărul de comandă	122251 7,2
GTIN	4045197749499
Clasa articolului	11E

Descriere
Execuție:
Similar DIN 338.

Cu același Ø nominal și al cozii.

Strat de acoperire TiAlN pentru performanțe superioare.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Prindere fără risc de alunecare în mandrina Cod 341050 cu fălci diamantate.

Descriere tehnică

Lungimea totală L	109 mm
Lungimea canalului de așchii L_c	69 mm
Standard	DIN 338
Număr de dinți Z	2
Avans f pentru oțel < 1100 N/mm ²	0,11 mm/rot
Toleranța arborelui	h7
Ø cozii D_s	7,2 mm
Ø nominal D_c	7,2 mm
Toleranță Ø nominal	h7
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	58,2 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbura

Tip	N
Unghiul la vârf	118 grad
Unghiul elicei	30 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h7
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	260 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	180 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	180 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	25 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	25 m/min	S
GG(G)	recomandat	90 m/min	K
CuZn	recomandat	180 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

