

Garant**Freză pentru avansuri foarte mari Feedking, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 25/3Lmm****Date comandă**

Numărul de comandă	212902 25/3L
GTIN	4045197815590
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Geometrie de tăiere **dinamică** pentru atingerea valorilor maxime pentru avans. Funcționare extrem de silențioasă datorită **locașului autostabilizator al plăcuțelor amovibile**. Geometrie **optimizată** pentru forță de așchiere redusă, pentru obținerea unei **încărcări neînsemnate a arborelui principal**.

Avantaj:

Deosebit de rentabilă, economic datorită **plăcuțelor amovibile stabile cu 4 tăişuri**.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 9IP**.

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Lungime activă L_1	35 mm
Ø cozii D_s h6	20 mm
Număr de dinți Z	3
Ø D_3	12 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	0,85 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XD.. 070308
Ø tăişului D_c	25 mm
Lungimea totală L_{ges}	180 mm

Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	37 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,56 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	11 mm
Frezare circulară a găurii a_p	0,85 mm
Serie	FeedKing
Unghi de reglare κ	10 grad
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăișului	inegal
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219810
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP