

**HOLEX****Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă, BT 40, Gama de filetare: M14-33****Date comandă**

Numărul de comandă	334665 M14-33
GTIN	4045197750372
Clasa articolului	32P

**Descriere****Execuție:**

- Execuție compactă, cu compensare de lungime, elastică la presiune și la tracțiune.
- Presiune de aşchiere reglabilă pentru diverse materiale și diferiți tarozi.

**Aplicație:**

- Execuția fileturilor la dimensiuni conform calibrului.
- Se poate utiliza pentru filet pe dreapta și pe stânga.
- Pentru mașini cu comandă numerică și centre de prelucrare.

**Accesorii opționale:**

Pentru capete cu schimbare rapidă, consultați Cod 335420 – 335660.

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru taretă PS Cod 308820; 308835.

**Notă:**

- Alte modele de coadă ale capului de filetare cu schimbare rapidă Ref. M14 – M33 se livrează la cerere.
- Capul de filetare cu schimbare rapidă nu este recomandat pentru mașinile cu răcire interioară.

Normă pentru suport: ISO 7388-2

Compensarea lungimii presiune: 20 mm

Compensarea lungimii cursă: 20 mm

Ø exterior D: 78 mm

Ø interior D<sub>1</sub>: 48 mm

Lungime activă dimensiune A: 162,5 mm

## Descriere tehnică

Compensarea lungimii cursă	20 mm
Ø interior D <sub>1</sub>	48 mm
Ø exterior D	78 mm
Gama de filetare	M14 – M33
Compensarea lungimii presiune	20 mm
Lungime activă dimensiune A	162,5 mm
Suport	BT 40
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Tip produs	Cap de filetare cu schimbare rapidă

## Accesorii

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 14 mm	335640 14
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 18 mm	335640 18
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu alezaj și ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
	335640 16

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu  
fricțiune Ø cozii tarodului 16 mm

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat  
pentru con ISO 40

308630 40

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat  
Recomandat pentru con ISO 40

308700 40

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu  
fricțiune Ø cozii tarodului 22 mm

335440 22

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru  
con ISO 40

308605 40

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu  
fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm

335440 11

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO  
40

308785 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat  
pentru con ISO 40

308740 40

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu  
fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm

335640 11

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO  
40

308795 40

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu  
fricțiune Ø cozii tarodului 18 mm

335440 18

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con  
ISO 40

308650 40

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu  
fricțiune Ø cozii tarodului 28 mm

335640 28

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con  
ISO 40M

308670 40M

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con  
ISO 40

308610 40

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu  
fricțiune Ø cozii tarodului 28 mm

335440 28

308615 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 20 mm

335640 20

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 22 mm

335640 22

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 16 mm

335440 16

Șurub de tragere etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40

Șurub de tragere special fără filet interioaretașat Recomandat pentru con ISO 40

308720 40

Șurub de tragere 45° etașat Recomandat pentru con ISO 40

308760 40

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 12 mm

335440 12

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 12 mm

335640 12

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 25 mm

335440 25

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Șurub de tragere etașat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Cheie de fixare pentru șurubul de trager ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 25 mm

335640 25

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 20 mm

335440 20

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 14 mm

335440 14