

HOLEX**Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă, BT 50, Gama de filetare: M14-33****Date comandă**

Numărul de comandă	334670 M14-33
GTIN	4045197750389
Clasa articolului	32P

Descriere**Execuție:**

- Execuție compactă, cu compensare de lungime, elastică la presiune și la tracțiune.
- Presiune de aşchiere reglabilă pentru diverse materiale și diferiți tarozi.

Aplicație:

- Execuția fileturilor la dimensiuni conform calibrului.
- Se poate utiliza pentru filet pe dreapta și pe stânga.
- Pentru mașini cu comandă numerică și centre de prelucrare.

Accesorii opționale:

Pentru capete cu schimbare rapidă, consultați Cod 335420 – 335660.

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru taretă PS Cod 308820; 308835.

Notă:

- Alte modele de coadă ale capului de filetare cu schimbare rapidă Ref. M14 – M33 se livrează la cerere.
- Capul de filetare cu schimbare rapidă nu este recomandat pentru mașinile cu răcire interioară.

Normă pentru suport: ISO 7388-2

Compensarea lungimii presiune: 20 mm

Compensarea lungimii cursă: 20 mm

Ø exterior D: 78 mm

Ø interior D₁: 48 mm

Lungime activă dimensiune A: 141 mm

Descriere tehnică

Ø exterior D	78 mm
Gama de filetare	M14 – M33
Lungime activă dimensiune A	141 mm
Ø interior D ₁	48 mm
Compensarea lungimii cursă	20 mm
Compensarea lungimii presiune	20 mm
Suport	BT 50
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Tip produs	Cap de filetare cu schimbare rapidă

Accesorii

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 12 mm	335440 12
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 16 mm	335640 16
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 22 mm	335440 22
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm	335640 11
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 18 mm	335440 18
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 22 mm	335640 22

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 14 mm	335640 14
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune conică 50	308810 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 25 mm	335440 25
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 12 mm	335640 12
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 20 mm	335640 20
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 16 mm	335440 16
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 20 mm	335440 20
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308812 50
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 18 mm	335640 18
	308795 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 28 mm

335640 28

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm

335440 11

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 28 mm

335440 28

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 25 mm

335640 25

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308790 50

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50

308720 50

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50

308610 50

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 14 mm

335440 14

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308620 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308650 50