

Garant**Freză de copiat din carbură lungă, Coadă cilindrică, Ø D: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212590 12
GTIN	4045197761361
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Locaș precis al plăcuțelor amovibile datorită configurării optime a toleranțelor plăcuțelor și locașurilor de plăcuțe.

Este garantată precizia maximă la schimbare: $\pm 0,015$ mm.

Aplicație:

Utilizare universală pentru operații de finisare și semifiniție.

Carburămonobloc – pentru adâncimi mari de prelucrare și pentru reducerea la minim a vibrațiilor.

Notă:

Turația se calculează în funcție de Ø efectiv D_w . GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

Descriere tehnică

Ø cozii D_s h6	12 mm
Ø tăişului D_c	12 mm
Lungime activă L_1	35 mm
Număr de dinți Z	2
Lungimea totală L_{ges}	120 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219872 (10IP; 2,2 Nm)
Ø d_1	10,4 mm
Răcire interioară	da

Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Frezare prin copiere
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Șurub de strângere	219873