

**Garant****Freză de copiat din carbură foarte lungă, Coadă cilindrică, Ø D: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212592 8
GTIN	4045197761446
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Locaș precis al plăcuțelor amovibile datorită configurării optime a toleranțelor plăcuțelor și locașurilor de plăcuțe.

Este garantată precizia maximă la schimbare:  $\pm 0,015$  mm. Fără răcire interioară.

**Aplicație:**

Utilizare universală pentru operații de finisare și semifiniție.

**Carburămonobloc** – pentru adâncimi mari de prelucrare și pentru reducerea la minim a vibrațiilor.

**Notă:**

Turația se calculează în funcție de Ø efectiv  $D_w$ . GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 0,9** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

**Descriere tehnică**

Lungime activă $L_1$	40 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	150 mm
Ø cozii $D_s$ h6	8 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Număr de dinți Z	2
Ø $d_1$	7,2 mm
Ø tăișului $D_c$	8 mm
Răcire interioară	nu
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Utilizarea frezei	Freză de copiat
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Șurub de strângere	219870
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,9 Nm	211750 0,9