

**Garant****Freză de copiat din carbură foarte lungă, Coadă cilindrică, Ø D: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212592 10
GTIN	4045197761453
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Locaș precis al plăcuțelor amovibile datorită configurării optime a toleranțelor plăcuțelor și locașurilor de plăcuțe.

Este garantată precizia maximă la schimbare:  $\pm 0,015$  mm.

**Aplicație:**

Utilizare universală pentru operații de finisare și semifiniție.

**Carburămonobloc** – pentru adâncimi mari de prelucrare și pentru reducerea la minim a vibrațiilor.

**Notă:**

Turația se calculează în funcție de Ø efectiv  $D_w$ . GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

**Descriere tehnică**

Ø tăișului $D_c$	10 mm
Lungime activă $L_1$	50 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	150 mm
Ø cozii $D_s$ h6	10 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Ø $d_1$	8,8 mm
Număr de dinți Z	2
Răcire interioară	da
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Utilizarea frezei	Freză de copiat
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Șurub de strângere	219874