

Garant**Freză de copiat din carbură foarte lungă, Coadă cilindrică, Ø D: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212592 16
GTIN	4045197761477
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Locaș precis al plăcuțelor amovibile datorită configurării optime a toleranțelor plăcuțelor și locașurilor de plăcuțe.

Este garantată precizia maximă la schimbare: $\pm 0,015$ mm.

Aplicație:

Utilizare universală pentru operații de finisare și semifiniție.

Carburămonobloc – pentru adâncimi mari de prelucrare și pentru reducerea la minim a vibrațiilor.

Notă:

Turația se calculează în funcție de Ø efectiv D_w . GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	2
Ø cozii D_s h6	16 mm
Lungime activă L_1	55 mm
Ø d_1	14 mm
Ø tăişului D_c	16 mm
Lungimea totală L_{ges}	175 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Răcire interioară	da
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Utilizarea frezei	Freză de copiat
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	219872
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm	211750 3,0