

Garant**Freză de copiat din carbură foarte lungă, Coadă cilindrică, Ø D: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212592 20
GTIN	4045197761484
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Locaș precis al plăcuțelor amovibile datorită configurării optime a toleranțelor plăcuțelor și locașurilor de plăcuțe.

Este garantată precizia maximă la schimbare: $\pm 0,015$ mm.

Aplicație:

Utilizare universală pentru operații de finisare și semifiniție.

Carburămonobloc – pentru adâncimi mari de prelucrare și pentru reducerea la minim a vibrațiilor.

Notă:

Turația se calculează în funcție de Ø efectiv D_w . GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**.

Descriere tehnică

Ø cozii D_s h6	20 mm
Număr de dinți Z	2
Ø tăişului D_c	20 mm
Ø d_1	17,5 mm
Lungimea totală L_{ges}	190 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Lungime activă L_1	75 mm
Răcire interioară	da
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Utilizarea frezei	Freză de copiat
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0
Șurub de strângere	219871
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP